

وصف المنتج:

أسطوانة: 30 دبابيس.

نمط العمل: استخدام الرطب.

الجهاز: الجهاز الطابق.

التطبيق: الطلاء إزالة أو الايبوكسي.

بوش المطرقة الدوارة لإنهاء الغرانيت الصانع، ويستخدم على لوحة مطرقة بوش، وتستخدم أيضا كعنصر تصميم لإنشاء ملف تعريف تماما مثل سطح الليتشي.

ونحن نكرس أنفسنا لتقديم منتجات ذات جودة عالية ومساعدتك أسفل التكلفة الشاملة للحصول على مزيد benefit.And 30 بكرة S الكلمة لطحن الكمية المناسبة هي مناسبة لمطحن الكمية 30.

ميزة:

1 لجعل سطح الليتشي. Used.الصمام 1

2 والخ PCS، 45PCS 60PCS في الأسطوانة: Segment 30.كمية 2

3 PCS، 4PCS، 5PCS، 6PCS، 9PCS 12 و PCS. في نصيب مطرقة بوش: Roller 3.كمية 3

4. Rotary 125 قذائف قطر: mm، 150MM، 200MM، 250MM، 300MM، 350MM، 400M، 450MM.

مواصفات المنتج:

فيما يلي المواصفات العادية بوش المطرقة الدوارة للغرانيت النهائية:

تطبيق	يستخدم	نوع الأسطوانة	(قطر شريحة (مم	قطعة رقم
لوحة طبقة مزدوجة، لوحة طبقة سفعة	الرطب استخدام ل الليتشي السطح	الروتاري بوش المطرقة الدوارة	3.6. 4.5 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	الأسنان 30

المواصفات المذكورة أعلاه هي فقط للإشارة فقط، قد تكون المواصفات الأخرى متاحة حسب طلب الزبون.

المزيد من المواصفات الطبيعية من الأسطوانة المطرقة الدوارة بوش:

ملاحظة	قطر القطاع	كمية القطاع	عرض العجلة	خارج القطر	نموذج
--------	------------	-------------	------------	------------	-------

BW-BHR4530.	45.	22	30.	3.6. 4.5 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.	مع موقف بدون يقف
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55	22	30.		
BW-BHR5545.	55	22	45.		
BW-BHR5545.	55	30.	45.		
BW-BHR5545.	55	39	45.		
BW-BHR5545.	55	53.	45.		
BW-BHR5545.	55	55	45.		
BW-BHR5560.	55	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55	60.		
BW-BHR5972.	59	53.	72		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33	6.	7.	نوع النجم	
BW-BHR3310.	33	6.	10		
BW-BHR4910.	49.	6.	10		
BW-BHR4915.	49.	6.	15		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

:مواصفات أكثر طبيعية من لوحة المطرقة الدوارة بوش

نموذج	خارج القطر		عرض العجلة	كمية القطاع
	بوصة	مم		
BW-BH12514.	5	125	3	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5	125	3	30.
BW-BH15014.	6.	150	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150	3	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10	250	5	45.
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300	6.	45.
BW-BH30030.			9	30.


BW-BH35045.	14.	350	9	45.
BW-BH35030.			12.	30.

يمكن تخصيص حجم المطارق الدوارة الأخرى الأسطوانة كما هو مطلوب.

عرض المنتج

دبوس الروتاري بوش المطرقة الدوارة لإنهاء الغرانيت الصانع 30

boneway®



Litchi Surface Grinding Head

تطبيق:

بت بوش مطرقة لذراع شعاعي آلة تلميع، طاحونة الأرض.

بوش بكرة مطرقة لإنهاء الغرانيت والرخام والجرانيت والأسفلت الرصيف.

كريد سبكة بوش المطرقة الأسطوانة للتصنيع يمكن إنشاء سطح الليتشي، دارة بوش لوحة مطرقة لالرملي السطح.

يستخدم 30 كاربايد بوش مطرقة الأسطوانة على لوحة مطرقة بوش، على الأقراص طبقة مزدوجة، غرق الأقراص طبقة واحدة.

ملحوظة:

- 1.Please لتوفير المواد قبل الشراء.
- 2.Before عمليات الشراء، يرجى تقديم نموذج للألة.
- 3.يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات Other. مواصفات



التعليمات

1.How يمكن أن نكون وكيك في بلادنا؟

يرجى اعلامنا شركة التفصيلية الخاصة بك، فإننا سوف مناقشة واقتراح اقتراح مفيد بالنسبة لك، والعثور على الحل الأمثل بالنسبة لك.

2. إذا نحن بحاجة إلى دعم فني، يمكنك أن تقدم لنا؟

management نعم، لدينا فريق من ذوي الخبرة، وتقديم لعملائنا مزايا إضافية مع نصائح محددة، من خلال موظفينا المنتج والمهندسين والفنيين.

منتجاتك استخدام الأشياء والمواد المختلفة؟ CAN.3

فمن الأفضل للتواصل مع موظفينا قبل استخدام، وذلك لأن المنتجات المختلفة تستخدم نسب مختلفة من المكونات واستخدام تأثيرات مختلفة.



اتصل بنا:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 362342 مدينة شويتو، مركز هواهوي، Quanzhou, Fujian, China

 هاتف: (+86) 86990206-595 / الفاكس: (+86) 86990220-595

 Mobile / WhatsApp / WeChat: (+86) 18650679939.

 بريد الالكتروني: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.