Introducción:

- 1.D16 * 30T * 1/2 "G Mordedura de dedo de diamante para molienda cuenca de piedra se utilizan generalmente después de brocas de diamante, polvo de eliminación rápida, rueda de diamante del fregadero.
- 2. Son ideales para la eliminación rápida de material, así como también para líneas de sierra, que está diseñada para cortar granito, piedra y mármol de ingeniería, encimeras, encimeras de cocina y lavabos.
- 3. Usualmente montado en máquinas CNC o Brazo Radial, para rectificado de orificios, anclaje y orificio ciego.
- 4. Introduzca los orificios de alimentación de agua en cada broca.
- 5. Por favor use vertical y agregue agua cuando muela, principalmente para molienda lateral.

caracteristicas:

- 1. Velocidad más rápida y duración más larga
- 2. Menos ruido y bajo amperio

Especificación:

El tamaño normal de D16 * 30T * 1/2 "G Mordedura de dedo de diamante para molienda Cuenca de piedra:

Diámetro	Diámetro (mm)	Longitud del segmento	Segmento No.
20 mm (3/4 ")			
25 mm (1 ")	1/2 Gas		
30 mm (1-1 / 4 ")	(Rosca macho) M14	40 mm 45 mm 50 mm 60 mm	4-6pcs
35 mm (1-3 / 8 ")			
40 mm (1-5 / 8 ")			
50 mm (2 ")	5/8 "-11		
60 mm (2-3 / 8 ")			

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Haga clic aquí para explorar más tamaños y formas de diamante Finger Bit

Imágenes:

D16 * 30T * 1/2 "G Mordedura de dedo de diamante para molienda cuenca de piedra