

Introduzione:

Vuoto brasato tazza mole diamantate sono per la macinazione di tutti i tipi di pietre come il granito, marmo, pietra arenaria, calcare, ecc, adatto anche per la lavorazione della pietra artificiale. Ideale per lisciare e modellare, nonché di asportazione. Può essere utilizzato sulla maggior parte delle smerigliatrici angolari.

Caratteristiche:

1.Dense ed uniforme polvere di diamante dell'offerta di superficie ad alta efficienza e macinazione liscio.

2.Applicabile per la maggior parte smerigliatrici angolari.

Equilibrio 3.Good e prestazioni stabili.

Specifiche tecniche:

Quelle che seguono sono le normali specifiche dei nostri vuoto brasato mole a tazza diamante:

Nome del prodotto	Diametro	Collegamento	Tipo	Grinta
Vuoto brasato Diamante Cup Mola	4 " 100 millimetri	20 millimetri 22,23 millimetri Con flangia	Seghettata Rim Convesso Fori di raffreddamento	Ruvido (30 #) Medium (60 #) Liscio (120 #)
	4.5 " 115 millimetri			
	5 " 125 millimetri			
	6 " 150 millimetri			
	7 " 180 millimetri			

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Normale, buona qualità, Premium.